



Derivador EasyF 6D 5...2400MHz 24dB

Derivador de 6 derivaciones y sistema de conexión EasyF, para señales de SMATV, con un diseño compacto y un comportamiento electrónico eficiente. Debido a sus pérdidas de derivación (24dB), se recomienda su instalación en las plantas 4 y 5.

Instalación en interior.

Se suministra en cajas de 6 uds.

Ref.	5494
Ref. Lógica	EFA624
EAN13	8424450119051

Embalajes

Caja	6 Unidades
Cubeta	120 Unidades

Datos físicos

Peso neto	239,00 g
Peso bruto	239,00 g
Anchura	121,00 mm
Altura	59,00 mm
Profundidad	15,00 mm
Peso del producto principal	239,00 g

Destaca por

- Sistema de conexión EasyF: facilidad de instalación y ahorro en el montaje
- Fabricado en Zamak, gran blindaje

- Gran fiabilidad: fabricación automatizada con microcomponentes de última generación
- Mejora de las pérdidas de paso
- Buen comportamiento eléctrico: reducción del ruido impulsivo
- Incluye tornillo de puesta a tierra
- Paso de DC bidireccional entre la entrada y la salida de paso

Descubre

Sistema de conexión EasyF: sencillez y ahorro

El EasyF se trata un innovador concepto de conexión del conductor interno del cable coaxial (vivo), que se inserta directamente en el dispositivo aumentando la fiabilidad de la conexión. Además gracias a la ausencia de conectores "F", es posible reducir el chasis y asegurar la conexión de dos cables con un único tornillo.

- Ahorro real de tiempo: acelerar la instalación es posible, al no ser necesario realizar la conectorización de los cables coaxiales. Además, se evita el proceso de roscado de los conectores en el dispositivo, que a veces se complica cuando el espacio no es suficiente
- Fiabilidad de conexión: la brida que sujeta los cables impide que el coaxial se suelte
- Ahorro económico: no se necesita ningún conector (ni "F" ni "CEI") adicional
- Optimización del espacio: las entradas y salidas se ubican siempre en el mismo lado del dispositivo, evitando curvar los cables coaxiales y facilitando el trabajo dentro de armarios y registros
- Montaje muy sencillo en tres pasos: sólo se requiere atornillar y desatornillar las tapas para conectar dos cables:

1. Desatornillar la tapa del dispositivo para acceder a la conexión
2. Insertar los cables coaxiales previamente pelados
3. Cerrar la tapa y atornillar para asegurar la conexión


Descubre más acerca de la fiabilidad del sistema EasyF

Con EasyF, la conexión del cable coaxial en el dispositivo se realiza mediante un sistema automatizado de inserción del vivo (conductor interno) por contacto, sin requerir soldadura.

- Como el primer día: el tiempo de vida del dispositivo se incrementa al eliminar el posible deterioro de las soldaduras con el paso del tiempo
- Reducción del índice de averías: generalmente producidas por soldaduras frías
- Optimización del comportamiento electromagnético: en altas frecuencias
- Refuerzo de nuestro compromiso con el medio ambiente: se elimina la contaminación provocada por el proceso de soldado y se reduce el consumo eléctrico en la producción

Notas de Aplicación

Red de distribución y Red interior de usuarios.



Especificaciones técnicas : Ref. 5494

Margen de frecuencia	MHz	5 ... 2400	
Número de salidas		6	
Plantas		4 y 5	
Entradas/Bandas		TERR	SAT
Pérdidas de paso	dB	3	4
Pérdidas de derivación	dB	24	24
Rechazo entre derivación	dB	> 45	> 45
Conectores		Tipo "EasyF"	
Voltaje máx.	V	40	
Corriente máx.	mA	300	
Paso DC		Sal.↯Entr.	