



## Optisk Adapter LC Hona – LC Hona Quad Single mode (SM), med skyddslock, Grön

Adapter för anslutning av optiska han-kontakter, med LC-anslutning i båda ändar. Båda kontakterna måste ha samma typ av polering för att undvika signalförlust. Det rekommenderas att alltid använda kontakter i samma färg som adaptern, för att identifiera typen av polering i andra änden: APC (grön).

Inkluderar ett skyddslock som automatiskt stänger sig för att förhindra att ljus släpps ut, vilket säkerställer ögonskydd.

Kompatibel med Single-Mode (SM) fiber.

Levereras i professionell plastbox.

<b>Ref.</b>	233215
	OA4SMLCAPC
<b>EAN13</b>	8424450303153

### Andra funktioner

<b>Färg</b>	Grön
-------------	------

### Förpackning

<b>Fodral/Etui</b>	25 st.
--------------------	--------

### Fysisk data

<b>Nettovikt</b>	3,00 g
<b>Bruttovikt</b>	5,00 g
<b>Bredd</b>	31,00 mm
<b>Höjd</b>	28,00 mm
<b>Djup</b>	9,00 mm
<b>Huvudproduktens</b>	3,00 g

### Utmärkande egenskaper

---

- Låga anslutningsförluster och hög tillförlitlighet
- Det möjliggör installation med hjälp av "klämma" (inbyggd) för att hålla adaptern på plats
- Det undviker tillfälliga fråkopplingar
- Kropp av plast (polymer), mekaniskt motståndskraftig mot stötar eller korrosion
- Grön färg
- Inkluderar ett skyddslock mot ljus (med fjäder) i ena änden och en avtagbar propp i den andra för att förhindra att smuts tränger in
- Quad, för anslutning av fyra fiberkablar i varje ände

### Upptäck

---

#### Vad är en fiberoptisk adapter och vad anger färgen?

En fiberoptisk adapter används för att ansluta två optiska kontakter genom att anpassa fibern i adaptern och/eller kontakten. Varje ände av en adapter kan vara antingen hane eller hona.

**Hon-adapter** vänds normalt mot han-kontakterna och anpassar fibern samt är normalt inte för en viss slipning, men användaren kan bestämma vilken typ av slipning som ansluts. Färgen på en hon-adapter kräver inte användning av en specifik fibertyp och slipning, men det är lämpligt att respektera den för enkel identifiering av ansluten fibertyp.

Han-adapterna inkluderar en keramisk- eller plasthylsa, som skyddar och riktar in fibern när den monteras. Denna hylsa är polerad och användaren bör se till att slipningen i andra änden är kompatibel. Färgen på en han-adapter identifierar typen av fiber och slipning.

För att säkerställa en länk med lägsta möjliga ljusförlust är det absolut nödvändigt att de två anslutna fiberna har kompatibel slipning:

- **APC** (Angle Physical Contact) har en 8° vinkel och är endast kompatibel med andra APC-slipningar.

- **PC** (Physical Contact) har en konvex skärning och är kompatibel med andra konvexa slipningar, till exempel PC men även UPC.
- **UPC** (Ultra Physical contact) har en konvex skärning, tunnare än PC, och är därför kompatibelt med både PC och UPC.

Färgen på adaptorn hjälper till att snabbt identifiera fibertypen och slipningen av ansluten fiber och tillverkarna följer vanligtvis följande rekommendationer:

- **Grön:** Single-mode (SM) fiber med APC-slipning.
- **Blå:** Single-mode (SM) fiber med PC- eller UPC-slipning.
- **Beige:** Multimode (MM) fiber, ingen slipning identifierad.

På Televes följer vi denna rekommendation för att **underlätta installation och underhåll av fibernät** och för att undvika eventuella misstag vid anslutning.

## Tekniska specifikationer : Ref. 233215

Optical connector type 1			LC
Polishing type (Optical connector 1)			APC
Optical connector type 2			LC
Polishing type (Optical connector 2)			APC
Fiber type			Single-Mode
Ferrule			Ceramic
Protection cap			Auto-blocking cap
Insertion losses	dB		0,2
Durability (connection cycles)			1000
Housing material			Polycarbonate
Colour			Green
Fastening type			Click
Operating temperature	°C		-40 ... 85